

2 кВт (8,7 А)

Сечение медного кабеля, мм ²	2,3	4,6	6,8	9	11,5	13,5	16	сила тока, А												
								18	20	23	27	32	36	41	45	55	64	73	82	
1,5	100	50	33	25	20	17	14													
2,5	165	84	57	43	34	29	24	21	19											
4	265	135	90	68	54	45	39	34	30	27	23									
6 мм ² ← 6	395	200	130	100	80	66	56	49	44	39	32	28								
10		335	225	170	135	110	96	84	75	68	56	48	42	38	34					
16		530	355	265	210	180	155	135	120	105	90	76	67	60	54	45	38			
25			565	430	340	285	245	210	190	170	140	120	105	94	84	70	60	53	47	

длина кабеля, м

Например: для прожектора мощностью 2 кВт (8,7 А), удаленного от электрогенератора на 100 м, необходимое сечение 6 мм²

Подключение потребителей к агрегату могут выполнить специалисты сервисного центра, либо необходимо воспользоваться услугами квалифицированного электрика

Предупреждение! Перед остановкой двигателя необходимо отключить все потребители во избежание выхода из строя генератора

Таблица выбора сечения кабеля по мощности электроприемника